

Garant**Gängsnitt, G: G1.1/8**

Beställningsdata

Ordernummer	142050 G1.1/8
-------------	---------------

GTIN	4062406223977
------	---------------

Artikelklass	11K
--------------	-----

Beskrivning

Utförande:

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga**.

Användningsdata:

För cylindriska Whitworth-rörgångor DIN ISO 228/1.

Norm: EN 24231

Varvper tum: 11

Gäng-Ø: 37,9 mm

Utvändig Ø: 75 mm

höjd: 20 mm

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	37,9 mm
--------	---------

Skärriktning	Höger
--------------	-------

Toleransklass	A
---------------	---

gänga	G1.1/8
-------	--------

höjd	20 mm
Utvändig Ø	75 mm
Varvper tum	11
Gängtyp	G
Flankvinkel	55 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 24231
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		