

Garant**Gängsnitt HSS, MF: 4,5X0,5**

Beställningsdata

Ordernummer	141050 4,5X0,5
-------------	----------------

GTIN	4062406222604
------	---------------

Artikelklass	11K
--------------	-----

Beskrivning

Utförande:

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig spiralspets.**

Skärfas över 1 3/4 gänga.

Skärriktning: Höger

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 0,5 mm

Utvändig Ø: 20 mm

höjd: 5 mm

Teknisk beskrivning

Utvändig Ø	20 mm
------------	-------

Toleransklass	DIN 13 6g
---------------	-----------

höjd	5 mm
------	------

stigning	0,5 mm
----------	--------

gänga	M4,5x0,5
-------	----------

Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		