

Garant**Gängsnitt, G: G1.3/4**

Beställningsdata

Ordernummer	142060 G1.3/4
-------------	---------------

GTIN	4062406224127
------	---------------

Artikelklass	11K
--------------	-----

Beskrivning

Utförande:

Sexkants-gängsnitt **utan** spiralspets, för efterskärning.

Användningsdata:

För **cylindriska Whitworth-rörgångor** DIN ISO 228/1.

Norm: DIN 382

Varvper tum: 11

Gäng-Ø: 53,75 mm

nyckelvidd: 100 mm

höjd: 22 mm

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	53,75 mm
--------	----------

höjd	22 mm
------	-------

nyckelvidd	100 mm
------------	--------

Varvper tum	11
-------------	----

gänga	G1.3/4
-------	--------

Toleransklass	A
Skärriktning	Höger
Gängtyp	G
Flankvinkel	55 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 382
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		