

Garant**Gängsnitt sexkant, M: M7****Beställningsdata**

Ordernummer	140920 M7
GTIN	4062406221867
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Yttersexkant för normerade nyckelmått. **Utan** spiralspets. **Skärfas över 1 3/4 gänga.**

OBS!:

För efterskärning av skadade gängor eller för bearbetning på svåråtkomliga ställen.

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 1 mm

nyckelvidd: 21 mm

höjd: 9 mm

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	21 mm
stigning	1 mm
höjd	9 mm
gänga	M7
Skärriktning	Höger
Gängtyp	M

Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 382
Toleransklass	DIN 13 6g
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		