

**Garant****Gängsnitt HSS, MF: 70X2****Beställningsdata**

Ordernummer	141050 70X2
GTIN	4062406222932
Artikelklass	11K

**Beskrivning****Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig spiralspets.**

**Skärfas över 1 3/4 gänga.**

Skärriktning: Höger

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 2 mm

Utvändig Ø: 120 mm

höjd: 22 mm

**Teknisk beskrivning**

höjd	22 mm
stigning	2 mm
Utvändig Ø	120 mm
Toleransklass	DIN 13 6g
gänga	M70x2

Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger
Produktslag	Gängsnitt

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		