

Garant**Fäll- och höjdställningsanordning med skruvstycke, käftbredd/skruvstycke: 120mm****Beställningsdata**

Ordernummer

967565 120

GTIN

4045197806659

Artikelklass

91J

Beskrivning**Utförande:**

Stabil och höghållfast smidd stålkonstruktion. Mycket smidig gång och exakt styrning tack vare CNC-bearbetade komponenter. Extrem kraftig fastspänning tack vare speciell klämanordning. Snabbare låsning i valfritt läge med en säkerhetslåspak.

Säkerhetsfunktion: Skruvstycket kan bara fällas ner i rätt läge (när fixeringsbulten hakat fast i hacket på liftröret).

Fördel:

- **Ett skruvstycke som monterats på höjdställaren kan vridas 360° utan extra vridplatta.**
- **Fri arbetsyta vid nedfällning under arbetsplattan.**
- **Genom inbyggnad i låsbart hölje med dörr kan fäll- och höjdställaren förvaras stöldsäkert (hölje på begäran).**

Användningsdata:

För centimeterexakt anpassning av skruvstycket till ergonomiskt ideal arbetshöjd.

leveransinnehåll:

Inklusive fästdetaljer för montering under arbetsbänken. Skruvstycke nr 967100 storlek 120.

Lackering:

Silvergrå.

Teknisk beskrivning

höjd intryckt	296 mm
vikt	27 kg
höjdinställningsområde	132 mm
Produktslag	Höjdinställare