



Kärnborr HSS Skärdjup 25 mm, Ø DC: 18mm



Beställningsdata

Ordernummer	119010 18
GTIN	4014586612560
Artikelklass	03G

Beskrivning

Utförande:

HSS-kärnborr med QuickIN-fäste.

Totallängd: 72 mm för alla borrdimensioner

Passar till:

Snabbbytessystem för tidsbesparande verktygsbyte utan nyckel.

Passar till FEIN kärnborrenheter, med adapter även för andra fabrikat. Kärnborret avverkar bara en enda materialring, vilket sparar cirka 40 %–60 % tid.

leveransinnehåll:

Utan centrerstift.

OBS!:

FEIN kärnborrenheter se nr 076520/ 076524/ 076526 Grupp 0 – Verkstadsutrustning.

Vid användning av kärnborr 119010 och 119000 krävs centreringsstiftet 119019.

Teknisk beskrivning

Nominell Ø D _c	18 mm
Skärmaterial	HSS
Färgring	Utan
Produktslag	Kärnhålsborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		