



Skyddshjälm BOP ENERGY 3000, Färg: RED



Beställningsdata

Ordernummer	097807 RED
GTIN	4017765057435
Artikelklass	09K

Beskrivning

Utförande:

Högklassig Duroplast-hjälm av glasfiberarmerad polyester för användning vid arbeten under spänning eller i närheten av spänningsförande delar **upp till 1000 V AC** (eller 1500 V DC). Hjälmens är formbeständig också vid hög temperatur och skyddar mot ljudbågar. Skydd mot stänk av flytande metall (MM) och sidodeformation (LD). Beständig mot kyla ned till -30 °C och mot värme upp till 150 °C.

- **Sexpunkts bältesband, höjdinställbart**
- **Utan fäste**
- **Svettrem av naturläder**
- **Rak form**
- **Med vridlås**

Användningsdata:

Energiförsörjare, starkströmsdrift, järnvägsbolag, hetområden, kemisk industri, elektrikerarbeten.

Norm:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Specifikation:

Skydd mot stänk av flytande metall (MM) och sidodeformation (LD). Beständig mot kyla ned till -30 °C och mot värme upp till 150 °C.

Passar till:

Stör ljusbågvisir nr 097836 med hjälp av multifunktionsadapter nr 097831.

hjälmegenskap: Skydd mot stänk av flytande metall

Material hjälmskal: UP-GF fiberglas-polyester

Glasbeläggning: kemikaliebeständig

Breddjustering: Vridlås

Storlek: 53 - 61 cm

vikt: 475 g

Teknisk beskrivning

Breddjustering	Vridlås
vikt	475 g
Glasbeläggning	kemikaliebeständig
Storlek	53 - 61 cm
hjälmegenskap	Skyddar ned till -30°C
hjälmegenskap	Elektrisk isolering
hjälmegenskap	Skyddar upp till 150 °C
hjälmegenskap	Skydd mot lateral deformation
hjälmegenskap	Skydd mot stänk av flytande metall
Material hjälmskal	UP-GF fiberglas-polyester
Norm	DIN EN 50365
Norm	DIN EN 397
Produktslag	Skyddshjälm

Tillbehör

Svetsband Typ L	097822 L
Svetsband Typ HT	097822 HT
Klarvisir ArcShield Glasmaterial PC	097836 PC
Svetsband Typ SL	097822 SL
hakrem Upphängning 4P	097823 4P
Klart visir med gummiband Energy Visor	097835