



Slagskruvdragare, Typ: IPWE400R



Beställningsdata

Ordernummer	074110 IPWE400R
GTIN	4002395143511
Artikelklass	03M

Beskrivning

Utförande:

Slagskruvdragare 1/2 tum med högt vridmoment upp till 400 Nm.

- **Elektronik med varvtalsstyrning.**
- **Höger-/vänstergående.**
- **Ergonomisk design med softgrip-stöd och robust metallväxelhus.**

Fördel:

Elektronik med varvtalsstyrning.

Teknisk beskrivning

slaghastighet	1000 - 2600 min ⁻¹
mått verktygshållare	1/2 tum
max skruv-Ø (8,8 – 12,9)	M12 – M20
maximalt varvtal:	0 - 1700 min ⁻¹
maximalt vridmoment	400 Nm
tillverkarens beteckning	IPWE400R

effektförbrukning	725 W
vikt	2,7 kg
maximala vibrationer enligt EN	15,9 m/s ²
fästprofil verktygshållare	utvändig fyrkant
Energiförsörjning	Nätdriven
lämpligt för material	Stål
Produktslag	Slagskruvdragare
USP2	Största skruvdimension M12-M20 verktygsfäste utvändig fyrkant 1/2 tum
USP1	400 Nm