

**ER-hylschuckar Form AD, BT 40 A = 100, för ER-spännhylsstorlek: 16****Beställningsdata**

Ordernummer	302767 16
GTIN	4062406230043
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Utvändig och invändig kona slipad.

- **Alla skaft blåstrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut.**
- **Högklassig precisionsspännmutter.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i spännhylsor enligt **DIN 6499-form A och form B.**

leveransinnehåll:

Inklusive ER-hylsmutter.

Specialtillbehör:

ER-spänntänger nr 308881 – 309434. ER-chucknyckel nr 309680– 309745 resp. nr 613300.

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

OBS!:

Passande hylsmutter nr 309580 eller 309610.

Bearbetningsstrategi: HPC

spännvidd: 0,5 - 10 mm

utkragningslängd A-mått: 100 mm

Utvändig-Ø D: 28 mm

Reserv ER-spännmutter: 16

ER-chucknyckel: 16

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	100 mm
ER-chucknyckel	16
Reserv ER-spännmutter	16
Utvändig-Ø D	28 mm
spännvidd	0,5 - 10 mm
fäste	BT 40 A = 100
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	AD
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Spänntångchuck

Tillbehör

Fasta u-nycklar nyckelvidd 25 mm	613300 25
----------------------------------	-----------