

**Temperaturskanner HG Scan PRO, Typ: 007690****Beställningsdata**

Ordernummer	078325 007690
GTIN	4007841007690
Artikelklass	07E

**Beskrivning****Utförande:**

Temperaturskanner för mätning av temperaturen på arbetsstyckets ovansida med hjälp av infraröd mätteknik. Avståndsmätning med perfekt precision genom laser. Akustisk och optisk varning om den optimala temperaturen över- eller underskrids. Inställning i steg om 10 °C. HG Scan PRO med smart datautbyte mellan temperaturskannern och varmluftspistolen. Strömförsörjning via varmluftspistolen.

Full temperaturkontroll vid arbete med temperaturkänsliga arbetsstycken. HG Scan PRO bestämmer temperaturen på arbetsstyckets yta med hjälp av infrarödmätning. Idealisk avståndsbestämning med laser. Akustisk och optisk varning om den optimala temperaturen över- eller underskrids. Temperaturbestämningsområde 0 – 300 °C, inställning i steg om 10 °C.

**Passar till:**

Varmluftspistol HG 2520 E

**Teknisk beskrivning**

vikt	85 g
Temperaturområde	0 - 300 °C
passar för	HG 2520
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Temperaturskanner

