

AEG

Vinkelslipmaskiner, Typ: WS8-115S



Beställningsdata

Ordernummer	077104 WS8-115S
GTIN	4002395150519
Artikelklass	07A

Beskrivning

Utförande:

Lätt och högeffektiv **115 mm enhandsvinkelslip** i **kompakt och smidigt format**, växelhuvud vridbart i intervall om 90°/90°, snabbjustering av skyddskåpan, M14 slippindelgänga.

leveransinnehåll:

Inklusive skyddskåpa, fastspänningsatts och sidohandtag.

Teknisk beskrivning

maximal skiv-Ø	115 mm
effektförbrukning	800 W
maximala vibrationer enligt EN	4,2 m/s ²
maximalt kapdjup	28 mm
tillverkarens beteckning	WS8-115S
Återstartspärr	ja
vikt	1,9 kg
varvtalsområde	12000 min ⁻¹
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Vinkelslipmaskiner

