



## Kompaktvinkelslipmaskin, Typ: AGV10125EK



### Beställningsdata

Ordernummer	077131 AGV10125EK
GTIN	4002395260898
Artikelklass	03M

### Beskrivning

#### Utförande:

**MILWAUKEE – kompakt vinkelslipmaskin Ø 125 mm.** Kompakt, kraftfull vinkelslip med stort kapdjup tack vare plant metallväxelhus.

- **4 m nätkabel.**
- **Spindellåsning för snabbt skivbyte.**
- **Snabbjustering av sprängskyddet.**
- **Återstartspärr.**

Vinkelslipmaskin på 1000 W/125 mm, **kort utförande.** Fastspänningsats medföljer.

#### leveransinnehåll:

Handtag, skyddskåpa, fastspänningsmutter.

#### OBS!:

Alla kompakta vinkelslipmaskiner med låsbar strömbrytare saknar dödsmansgrepp.

### Teknisk beskrivning

maximal skiv-Ø	125 mm
maximala vibrationer enligt EN	2,6 m/s <sup>2</sup>
vikt	2,2 kg
Återstartspärr	ja
effektförbrukning	1000 W
Dödman koppling	nej

tillverkarens beteckning	AGV10-125EK
anmärkning	kort utförande
maximalt kapdjup	33 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
maximalt varvtal:	11000 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Vinkelslipmaskiner

## Tillbehör

Spännmutter M14 Typ NUT	073930 NUT
Spännmutter M14 Typ FIXTEC	073930 FIXTEC