



## Vinkelslipmaskin GWS, Typ: 24-180LVI



### Beställningsdata

Ordernummer	077146 24-180LVI
GTIN	3165140484558
Artikelklass	03C

### Beskrivning

#### Utförande:

#### Kraftfull 180 mm vinkelslip:

- Dammskyddad 2400 W-motor med mjukstart och startströmsbegränsning.
- Högt användarskydd tack vare Vibration Control-huvud- och sidohandtag, kaststopp och återstartspärr.
- Vridbart bygelhandtag för optimal slipning och kapning.

#### leveransinnehåll:

Inklusive skyddskåpa, sidohandtag, fastspänningsatts.

### Teknisk beskrivning

Återstartspärr	ja
maximal skiv-Ø	180 mm
maximala vibrationer enligt EN	5,5 m/s <sup>2</sup>
vikt	5,4 kg
tillverkarens beteckning	GWS 24-180 LVI
maximalt kapdjup	54 mm
Kickbackstopp	ja
anmärkning	Vridbart bygelhandtag
effektförbrukning	2400 W

Mjukstart	ja
Energiförsörjning	Nätdriven
maximalt varvtal:	8500 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Vinkelslipmaskiner