

## PRYOR

### Bokstavsstämpelsats, 27 delar Normalskrift A-Z, &, typhöjd: 8mm



#### Beställningsdata

Ordernummer	085430 8
GTIN	5022044005174
Artikelklass	08W

#### Beskrivning

##### Utförande:

Av seghårt stål med mycket exakt maskingravyr och djupbegränsning; exakt centrerade. Kalibrerat, genomhärdat skaft. Seghårdad skalle för hög arbets säkerhet. Förpackade i plastlåda.

**Högeffektiv precisionsstämpel**, kemiskt förnicklad, högsta livslängd.

**Normalskrift**, dvs. det stämplade tecknet kan direktavläsas i arbetsstycket.

##### Användningsdata:

För signering av material med en **hållfasthet på upp till 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

##### Reservdel:

Enstaka sifferstämplar under nr 085411 strl. teckenhöjd/siffra, t.ex. nr 085411 strl. 3/1.

Enstaka bokstavsstämplar under nr 085431 strl. teckenhöjd/tecken, t.ex. nr 085431 strl. 3/A.

##### OBS!:

På begäran levereras andra hand- och maskinstämplor av alla slag, t.ex. stämplor med logotyper enligt förlaga.

#### Teknisk beskrivning

skafttjocklek	12,7
typhöjd	8 mm
totallängd	89 mm

Produktslag

Handslagstämpel

**Tillbehör**

Slagstämplars hållare Typ GRIP

085475 GRIP

Lösa bokstavsstämplar Normalskrift A–Z typhöjd / tecken  
8/L mm

085431 8/L

Lösa bokstavsstämplar Normalskrift A–Z typhöjd / tecken  
8/M mm

085431 8/M

Lösa bokstavsstämplar Normalskrift A–Z typhöjd / tecken  
8/H mm

085431 8/H

Lösa bokstavsstämplar Normalskrift A–Z typhöjd / tecken  
8/Q mm

085431 8/Q

Lösa bokstavsstämplar Normalskrift A–Z typhöjd / tecken  
8/T mm

085431 8/T

Lösa bokstavsstämplar Normalskrift A–Z typhöjd / tecken  
8/K mm

085431 8/K

Lösa bokstavsstämplar Normalskrift A–Z typhöjd / tecken  
8/Y mm

085431 8/Y

Lösa bokstavsstämplar Normalskrift A–Z typhöjd / tecken  
8/W mm

085431 8/W

Lösa bokstavsstämplar Normalskrift A–Z typhöjd / tecken  
8/G mm

085431 8/G

Lösa bokstavsstämplar Normalskrift A–Z typhöjd / tecken  
8/& mm

085431 8/&amp;

Lösa bokstavsstämplar Normalskrift A–Z typhöjd / tecken  
8/A mm

085431 8/A

Lösa bokstavsstämplar Normalskrift A–Z typhöjd / tecken  
8/P mm

085431 8/P

Lösa bokstavsstämplar Normalskrift A–Z typhöjd / tecken  
8/S mm

085431 8/S

Lösa bokstavsstämplar Normalskrift A–Z typhöjd / tecken  
8/O mm

085431 8/O

Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 8/B mm	085431 8/B
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 8/C mm	085431 8/C
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 8/E mm	085431 8/E
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 8/N mm	085431 8/N
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 8/Z mm	085431 8/Z
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 8/U mm	085431 8/U
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 8/I mm	085431 8/I
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 8/F mm	085431 8/F
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 8/J mm	085431 8/J
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 8/R mm	085431 8/R
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 8/X mm	085431 8/X
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 8/D mm	085431 8/D
Lösa bokstavsstämplarNormalskrift A–Z typhöjd / tecken 8/V mm	085431 8/V