

NOVUS**Manuell häftapparat, Tillverkarens beteckning: J29****Beställningsdata**

Ordernummer	078407 J29
GTIN	4009729058015
Artikelklass	07E

Beskrivning**Utförande:**

Användarvänlig och ergonomisk proffshäftapparat för exakt indrivning av fin- och plantrådsklammer samt spik.

Slitstark proffshäftapparat med robust, rekyldämpande stomme av pressgjuten zink. Efterslagsfunktionen garanterar indrivning till botten av alla spikar och klammer.

- **Laddsystem på undersidan för problemfri påfyllning.**
- **Distansanslag för parallell häftning.**
- **Slagkraftsinställning.**
- **Patenterad säkerhetsspärr.**
- **God åtkomlighet även i trånga utrymmen.**
- **Klammerfönster för laddningsövervakning.**

Teknisk beskrivning

vikt	1 kg
tillverkarens beteckning	J-29
maximalt indrivningsdjup klammer	16 mm

passande klammertyp	E, A, D, H, G
Produktslag	Häftapparater och -pistoler

Tillbehör

Sats med plantrådsklammer1200 resp. 600 delar maximalt indrivningsdjup klammer 10 mm	078418 10
Spiksats1000 resp 2600 delar maximalt indrivningsdjup klammer 14 mm	078419 14
Sats med plantrådsklammer1200 resp. 600 delar maximalt indrivningsdjup klammer 6 mm	078418 6
Sats med plantrådsklammer1200 resp. 600 delar maximalt indrivningsdjup klammer 14 mm	078420 14
Sats med fintrådsklammer5000 delar maximalt indrivningsdjup klammer 8 mm	078417 8
Sats med plantrådsklammer1200 resp. 600 delar maximalt indrivningsdjup klammer 6 mm	078420 6
Sats med fintrådsklammer5000 delar maximalt indrivningsdjup klammer 10 mm	078417 10
Sats med fintrådsklammer5000 delar maximalt indrivningsdjup klammer 14 mm	078417 14
Sats med plantrådsklammer1200 resp. 600 delar maximalt indrivningsdjup klammer 8 mm	078418 8
Sats med fintrådsklammer5000 delar maximalt indrivningsdjup klammer 6 mm	078417 6
Spiksats1000 resp 2600 delar maximalt indrivningsdjup klammer 16 mm	078419 16
Sats med plantrådsklammer1200 resp. 600 delar maximalt indrivningsdjup klammer 14 mm	078418 14
Sats med plantrådsklammer1200 resp. 600 delar maximalt indrivningsdjup klammer 10 mm	078420 10
Sats med plantrådsklammer1200 resp. 600 delar maximalt indrivningsdjup klammer 8 mm	078420 8