

**Ändfräsdorn Form A, BT 40 A = 100, Dorndiameter d₁: 27mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 303027 27 |
| GTIN | 4062406231071 |
| Artikelklass | 32A |

Beskrivning**Utförande:**

Skaft, tappar och anliggningsytor vid kragen är slipade
Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G6,3 / 18000 varv/minut. Form A.

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308802. Specialnyckel nr 309840.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| utkragningslängd A-mått | 100 mm |
| Utvändig-Ø D | 50 mm |
| passande specialnyckel nr 309840 | 27 |
| Dorndiameter d ₁ | 27 mm |
| Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 27 |
| Spännhylsa D ₁ | 27 mm |
| fäste | BT 40 A = 100 |
| Norm | DIN 6357 |
| Hållare norm | JIS B6339 |
| Hållare norm | ISO 7388-2 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Form | ADB |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 μm |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Ändfräsdorn |