

**Garant****SEET 1305 AGSR, HB8630, Typ: INOX****Beställningsdata**

Ordernummer	213586 INOX
GTIN	4045197806178
Artikelklass	21A

**Beskrivning****Utförande:**

Förstärkt tjocklek för mycket höga bearbetningskrav. Skydd mot slitage med modern beläggning.

**OBS!:**

Används tillsammans med nr 213596 UNI för bästa ytkvalitet.

Riktvärden för användning för  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$  /  $a_{pmax} = 4\text{mm}$ .

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ per tand	0,22 mm
Typ	INOX
skärtjocklek E	5,56 mm
ISO-kod vändskär	SEET 1305 AGSR
Sort	HB8630
Skärmaterial	VHM

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	30 m/min	S
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		