

Garant**SEMT 1305 AGSR, HB7520, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	213592 UNI
GTIN	4045197806185
Artikelklass	21A

Beskrivning**Utförande:**

Förstärkt tjocklek för mycket höga bearbetningskrav. Skydd mot slitage med modern beläggning.

OBS!:

Riktvärden för användning för $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{pmax} = 4\text{mm}$.

Teknisk beskrivning

Typ	UNI
skärtjocklek E	5,56 mm
ISO-kod vändskär	SEMT 1305 AGSR
Sort	HB7520
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	220 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	M
GG(G)	lämplig	90 m/min	K
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		