

Garant**GARANT Master Mute borrstångskraft Vibrationsdämpande, 8xD, System/
skaft-Ø: DM/60****Beställningsdata**

Ordernummer	264930 DM/60
GTIN	4062406231354
Artikelklass	29E

Beskrivning**leveransinnehåll:**

Reduceradapter för kylvätskeanslutning.

OBS!:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!

$D_{\min} = 1/2$ skaftdiameter + H + mittförskjutning L_3 skärhuvud.

Bekväm borrstångsorientering med hjälp av svarvhuvud nr 265001.

Invändig: ja

System: DM

totallängd L: 628 mm

Centrumförskjutning H grundstomme: 10 mm

icke monterbart område S: 230 mm

rekommenderad spännlängd: 240 mm

Montageskruvsats: 269026 3

Teknisk beskrivning

rekommenderad spännlängd	240 mm
Centrumförskjutning H grundstomme	10 mm
System	DM
icke monterbart område S	230 mm
Montageskruvsats	269026 3
Högtryckskopplingslang	269207
Instickskoppling för kylvätskeanslutning	269208

totallängd L	628 mm
passande utbytesskärhuvuden	264838; 264839
Serie	Master Mute
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Svängning	dämpad
Invändig	ja
Produktslag	Grundstommar för invändiga skärhållare