

Garant**GARANT Master Mute utbytesskärhuvud, Vänster, System / vändskärsstorlek: GL/10****Beställningsdata**

Ordernummer	264831 GL/10
GTIN	4062406231477
Artikelklass	29D

Beskrivning**Passar till:**

Borrstångskaft nr 264866, 264870 och 264874.

OBS!:

Kombination av alla utbytesskärhuvuden med alla hållare är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Invändig: ja

System: GL

Skaft / storlek: 16 mm

ISO-kod utbytbart skärhuvud: SCLCL

Passande vändskär: CC..0602..

Anligningsvinkel: 95 grad

Minimiförborrningshåldiameter D_{min} : 20 mm

Mittförsjutning L_3 : 11 mm

Teknisk beskrivning

Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	20 mm
---	-------

Anliggningsvinkel	95 grad
totallängd L	15,4 mm
Skaft / storlek	16 mm
Serie	Master Mute
ISO-kod utbytbart skärhuvud	SCLCL
Passande vändskär	CC..0602..
Mittförskjutning L ₃	11 mm
System	GL
Vändskärsskriv	269028 38
Användning	Vänster
Invändig	ja
Produktslag	Skärhuvud

Tillbehör

Skrivsats för vändskär Typ 38	269028 38
-------------------------------	-----------