



## Gängsnitt 6g, M: M27



### Beställningsdata

Ordernummer	140330 M27
GTIN	4062406233297
Artikelklass	12K

### Beskrivning

#### Utförande:

Solid, förslitsad form.  $\geq$  M3 med dubbelsidig skärfas. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga.**

Skärriktning: Höger

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 3 mm

Utvändig Ø: 65 mm

höjd: 25 mm

### Teknisk beskrivning

Toleransklass	DIN 13 6g
stigning	3 mm
höjd	25 mm
gänga	M27
Utvändig Ø	65 mm

Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger
Produktslag	Gängsnitt

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		