



## VDI-avstickhållare bladhöjd 26, Skaftdiameter d1: 40mm



### Beställningsdata

Ordernummer	319148 40
GTIN	2050002040014
Artikelklass	33E

### Beskrivning

#### Utförande:

För användning på alla CNC-svarvar Gildemeister CTX med stjärnrevolver.

- Med dubbeltandning på VDI-skaft för vänster- resp. högeranvändning.
- Med kulsprutmunstycke för optimal kylning av eggen.
- Fastklämning av sticksvärdet med klämlist.
- Höjdjustering  $\pm 1$  mm.

#### Användningsdata:

Stickstål från olika tillverkare kan användas.

#### Passar till:

DMG Gildemeister CTX.

#### OBS!:

Storlek 30-UEK och 40-UEK som underupputförande.

### Teknisk beskrivning

Bredd B <sub>1</sub>	35 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 40
L <sub>1</sub>	88,5 mm
höjd H	100 mm

Bredd B <sub>2</sub>	60 mm
Bredd B <sub>3</sub>	48 mm
Produktslag	VDI-avstickhållare