

Garant**Ytspännchuck med hårdmetallbusning och kylkanalhål, SK 40 kort,
Spänndiameter D1: 20 mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 300216 20 |
| GTIN | 4062406240790 |
| Artikelklass | 31P |

Beskrivning**Utförande:**

Weldon-fäste med precisionsbusning av hårdmetall i spännhålet. Alla skaft hårbearbetade (lugn gång). Med förslutningsbara kylkanalhål.

Fördel:

- **Ökad stabilitet hos spännchucken.**
- **Repeterbar rundgångsnoggrannhet.**
- **Lugnt, homogent spånavs-kiljningsljud.**
- **Längre verktygsanvändningstider.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

utkragningslängd A-mått: 63 mm

Utvändig-Ø D: 52 mm

Reservspännskruv nr 309900: 20

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------|-------|
| Spännhylsa D ₁ | 20 mm |
| Utvändig-Ø D | 52 mm |
| Reservspännskruv nr 309900 | 20 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| utkragningslängd A-mått | 63 mm |
| fäste | SK 40 kort |
| Norm | DIN 6359 |
| Hållare norm | ISO 7388-1 |
| Hållare norm | ISO 7388-1 |
| Form | ADB |
| Kylkanalborrhål | förslutningsbar |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min ⁻¹ |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 μm |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Weldonhållare |