

Garant

**Slipduk på ekonomirulle (A) robust, mycket flexibel, 50 mm × 50 m,
Kornstorlek: 100**

**Beställningsdata**

Ordernummer	556970 100
GTIN	4045197808165
Artikelklass	51E

Beskrivning**Utförande:**

Tätvävd, robust och **mycket flexibel** bomullsväv (olja- och petroleumbeständig) med jämnt spritt, helhartsbundet **normalkorn (A)**. Perfekt anpassning till arbetsstyckets geometri. **Högsta slipverkan och lång hållbarhet.**

Ekonomirulle i praktisk dispenser med synglas för snabb nivåavläsning och högkvalitativ avrivningskniv.

Användningsdata:

Perfekt för metall. Lämpar sig även för trä- och lackbearbetning.

Teknisk beskrivning

finhetsgrad	medel
Höjd dispenser	312 mm
Djup dispenser	312 mm
Slipmedel	Korund

Slipmedlets beteckning	A
Ekonomirullar bredd	50 mm
Ekonomirullar längd	50 m
Produktnamnsattribut	50 mm × 50 m
integrerad avrivningskniv	ja
Produktslag	Slipduk

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		