

Garant**Växelpatta för magnetgripare, aluminium, Diameter / Höjd: 120/20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	358717 120/20
GTIN	4062406241889
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

Utbytesplatta av aluminium.

Användningsdata:

Införande av det färdiga arbetsstyckets motkontur för tättslutande nedåtvridning (högst 50 varv/ minut) och transport av komponenten. Förbindelse med magnetgriparen via 4 skruvar.

OBS!:

Man kan också tillverka växelpattorna själv. Förutom att åstadkomma arbetsstyckgeometrier genom spånavsiljning kan också additiva tryckmetoder användas.

Teknisk beskrivning

Ø D ₁	120 mm
Höjd H ₂	7 mm
Ø D ₂	90 mm
Höjd H ₁	20 mm
Produktslag	Magnetgripare