

Garant

**Slipduk på ekonomirulle (A) robust, mycket flexibel, 40 mm×50 m,
Kornstorlek: 100**

**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 556965 100 |
| GTIN | 4045197808264 |
| Artikelklass | 51E |

Beskrivning**Utförande:**

Tätvävd, robust och **mycket flexibel** bomullsväv (olja- och petroleumbeständig) med jämnt spritt, helhartsbundet **normalkorn (A)**. Perfekt anpassning till arbetsstyckets geometri. **Högsta slipverkan och lång hållbarhet.**

Ekonomirulle i praktisk dispenser med praktiskt synglas för snabb nivåavläsning och högkvalitativ avrivningskniv.

Användningsdata:

Perfekt för metall. Lämpar sig även för trä- och lackbearbetning.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------|--------|
| Kornstorlek | 100 |
| finhetsgrad | medel |
| Djup dispenser | 312 mm |
| Höjd dispenser | 312 mm |

| | |
|---------------------------|------------|
| Slipmedel | Korund |
| Slipmedlets beteckning | A |
| Ekonomirullar bredd | 40 mm |
| Ekonomirullar längd | 50 m |
| Produktnamnsattribut | 40 mm×50 m |
| integrerad avrivningskniv | ja |
| Produktslag | Slipduk |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 55 HRC | lämplig | | |
| Stål < 60 HRC | lämplig | | |
| Stål < 67 HRC | mindre lämplig | | |
| INOX | lämplig | | |
| Ti | mindre lämplig | | |
| GG(G) | lämplig | | |
| CuZn | lämplig | | |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig | | |
| Trä | lämplig | | |
| Lacker | mindre lämplig | | |
| Uni | lämplig | | |
| torrt | lämplig | | |