

**Garant****Växelpatta för magnetgripare, polyamid, Diameter / Höjd: 120/20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	358716 120/20
GTIN	4062406241827
Artikelklass	31V

**Beskrivning****Utförande:**

Växelpatta av polyamid PA6.

**Användningsdata:**

Införande av det färdiga arbetsstyckets motkontur för tättslutande nedåtvridning (högst 50 varv/minut) och transport av komponenten. Förbindelse med magnetgriparen via 4 skruvar.

**OBS!:**

Man kan också tillverka växelpattorna själv. Förutom att åstadkomma arbetsstyckgeometrier genom spånavskiljning kan också additiva tryckmetoder användas.

**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>1</sub>	120 mm
Höjd H <sub>1</sub>	20 mm
Ø D <sub>2</sub>	90 mm
Höjd H <sub>2</sub>	7 mm
Produktslag	Magnetgripare