

**Vävtejp, olivgrön, Bredd×längd (mm×m): 50X50****Beställningsdata**

Ordernummer	083768 50X50
GTIN	4062406242237
Artikelklass	02A

**Beskrivning****Utförande:**

Vävtejp med hotmeltlim för enkla klistrings- och reparationsarbeten. Genom PE-laminering även vattenavvisande. Kan användas för en rad olika maskerings- och klistringsarbeten. Särskilt för tillämpningar med höga krav på rivhållfasthet. Lätt att linda av och riva av och dessutom slitstarkt.

Användningstid inom- och utomhus upp till 2 veckor.

**Rekommendation:**

Kontrollera före limningen att underlaget är lämpligt.

Slag av tejp: Enkelsidig

Häftmassa: naturgummi

Tjocklek: 0,3 mm

**Teknisk beskrivning**

Hållarmaterial	Tyg
Vävtäthet	59 mesh
lagringstemperatur	20 °C

anmärkning	UV-beständig
anmärkning	kan rivas av med handen
Liner finns	nej
Elasticitet	12,5 %
Tjocklek	0,3 mm
Minsta hållbarhet	12 månad
Draghållfasthet	5,8 N/mm
Färg	grön
Häftmassa	naturgummi
Limstyrka på stål	0,33 N/mm
temperaturbeständig upp till	40 °C
Längd	50 m
Bredd	50 mm
Slag av tejp	Enkelsidig
Användning	Tätning
Användning	Fastsättning
Användning	Buntning
Användning	Fixering
Användning	Maskering
Användning	Förpackning
Användning	Klistring
Användning	Klisterborttagning
Lager luftfuktighet	50 %
Produktnamnsattribut	olivgrön
Produktslag	Tejp