

**Finkräpptej set natur, Bredd×längd (mm×m): 48X50****Beställningsdata**

Ordernummer	083769 48X50
GTIN	4062406242251
Artikelklass	02A

**Beskrivning****Utförande:**

Universellt användbara tejper för många olika tillämpningsområden, t.ex. reparation, skydd, igenklistring och förpackning.

Lätt kräppad tejp med god vidhäftning för kortvariga maskeringsarbeten på släta underlag inomhus. Temperaturbeständiga upp till 60°C.

**Rekommendation:**

Kontrollera före limningen att underlaget är lämpligt.

Häftmassa: naturgummi

Tjocklek: 0,14 mm

Antal tejper: 5

**Teknisk beskrivning**

Tjocklek	0,14 mm
Draghållfasthet	3 N/mm
Liner finns	nej
Elasticitet	10 %

Användning	Buntning
Användning	Maskering
Användning	Klisterborttagning
Användning	Fixering
Bredd	48 mm
Limstyrka på stål	0,32 N/mm
Häftmassa	naturgummi
Hållarmaterial	Kräppapper
Slag av tejp	Enkelsidig
temperaturbeständig upp till	60 °C
Antal tejper	5
Längd	50 m
Färg	natur
lagringstemperatur	20 °C
Minsta hållbarhet	12 månad
Lager luftfuktighet	50 %
Produktslag	Tejp