

**Vävtejp, röd, Bredd×längd (mm×m): 38X25****Beställningsdata**

Ordernummer	083767 38X25
GTIN	4062406242220
Artikelklass	02A

Beskrivning**Utförande:**

Vävtejp med hotmeltlim för enkla klistrings- och reparationsarbeten. Genom PE-laminering även vattenavvisande. Kan användas för en rad olika maskerings- och klistringsarbeten. Särskilt för tillämpningar med höga krav på rivhållfasthet. Lätt att linda av och riva av och dessutom slitstarkt.

Användningstid inom- och utomhus upp till 2 veckor.

Rekommendation:

Kontrollera före limningen att underlaget är lämpligt.

Slag av tejp: Enkelsidig

Häftmassa: naturgummi

Tjocklek: 0,3 mm

Teknisk beskrivning

Häftmassa	naturgummi
Längd	25 m
Limstyrka på stål	0,33 N/mm

Minsta hållbarhet	12 månad
Liner finns	nej
Draghållfasthet	5,8 N/mm
temperaturbeständig upp till	40 °C
Bredd	38 mm
Tjocklek	0,3 mm
lagringstemperatur	20 °C
Elasticitet	12,5 %
anmärkning	UV-beständig
anmärkning	kan rivs av med handen
Färg	röd
Lager luftfuktighet	50 %
Slag av tejp	Enkelsidig
Användning	Tätning
Användning	Fastsättning
Användning	Buntning
Användning	Fixering
Användning	Maskering
Användning	Förpackning
Användning	Klistring
Användning	Klisterborttagning
Hållarmaterial	Tyg
Vävtäthet	59 mesh
Produktnamnsattribut	röd
Produktslag	Tejp