

HOLEX**Weldonhållare form AD med kylkanalborrhål, SK 40 kort, Spännhylsa D1: 18mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 300225 18 |
| GTIN | 4062406242657 |
| Artikelklass | 32A |

Beskrivning**Utförande:**

Med Balluff/RFID-chip-hål.

Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Med kylkanalhål. Inte förslutbara.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------|------------|
| Reservspännskruv nr 309900 | 16 |
| Utvändig-Ø D | 50 mm |
| Spännhylsa D ₁ | 18 mm |
| utkragningenslängd A-mått | 63 mm |
| fäste | SK 40 kort |
| Norm | DIN 6359 |
| Hållare norm | ISO 7388-1 |
| Form | AD |

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Kylkanalborrhål | kan inte förslutas |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm |
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Weldonhållare |

Tillbehör

| | |
|---|-----------|
| Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 16 mm | 309900 16 |
|---|-----------|