

HOLEX**Weldonhållare form AD med kylkanalborrhål, SK 40 A = 100, Spännhylsa D1: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300255 8
GTIN	4062406242794
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Med Balluff/RFID-chip-hål.

Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Med kylkanalhål. Inte förslutbara.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

Reservspännskruv nr 309900	8
Spännhylsa D ₁	8 mm
utkragningenslängd A-mått	100 mm
Utvändig-Ø D	28 mm
fäste	SK 40 A = 100
Norm	DIN 6359
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD

Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 18000 varv/minut
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 8 mm	309900 8
--	----------