



## Weldonhållare form AD, SK 40 kort, Spännhylsa D1: 25mm



### Beställningsdata

Ordernummer	300315 25
GTIN	4062406243043
Artikelklass	32A

### Beskrivning

**Utförande:**

Med Balluff/RFID-chip-hål.

Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

### Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	65 mm
utkagningslängd A-mått	80 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	25 mm
Reservspännskruv nr 309900	25
fäste	SK 40 kort
Norm	DIN 6359
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

---

## Tillbehör

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 25 mm	309900 25
---	-----------