

**Weldonhållare form AD, SK 40 kort, Spännhylsa D1: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300315 10
GTIN	4062406242985
Artikelklass	32A

Beskrivning**Utförande:**

Med Balluff/RFID-chip-hål.

Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	35 mm
Reservspännskruv nr 309900	5
utkragningsslängd A-mått	63 mm
Spännhylsa D ₁	10 mm
fäste	SK 40 kort
Norm	DIN 6359
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	AD

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

Tillbehör

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 10 mm	309900 10
---	-----------