

**HOLEX****Weldonhållare form AD med kylkanalborrhål, SK 40 kort, Spännhylsa D1: 40mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 300325 40     |
| GTIN         | 4062406243173 |
| Artikelklass | 32A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Med Balluff/RFID-chip-hål.

Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Med kylkanalhål. Inte förslutbara.**

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivning**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Utvändig-Ø D               | 80 mm      |
| Reservspännskruv nr 309900 | 32         |
| utkragningslängd A-mått    | 120 mm     |
| Spännhylsa D <sub>1</sub>  | 40 mm      |
| fäste                      | SK 40 kort |
| Norm                       | DIN 6359   |
| Hållare norm               | ISO 7388-1 |

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Form                               | AD                         |
| Kylkanalborrhål                    | kan inte förslutas         |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut |
| Rundgångsnoggrannhet               | $\leq 3 \mu\text{m}$       |
| Bearbetningsstrategi               | HPC                        |
| Produktslag                        | Weldonhållare              |

---

## Tillbehör

|   |           |
|---|-----------|
| Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 32 mm | 309900 32 |
|---|-----------|