

**HOLEX****Weldonhållare form AD med kylkanalborrhål, SK 40 kort, Spännhylsa D1: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	300325 18
GTIN	4062406243135
Artikelklass	32A

**Beskrivning****Utförande:**

Med Balluff/RFID-chip-hål.

Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Med kylkanalhål. Inte förslutbara.**

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivning**

Utvändig-Ø D	50 mm
Reservspännskruv nr 309900	16
utkragningslängd A-mått	63 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	18 mm
fäste	SK 40 kort
Norm	DIN 6359
Hållare norm	ISO 7388-1

Form	AD
Kylkanalborrhål	kan inte förslutas
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 18000 varv/minut
Rundgångsnoggrannhet	$\leq 3 \mu\text{m}$
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Weldonhållare

---

## Tillbehör

Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 16 mm	309900 16
---	-----------