

**HOLEX****Weldonhållare form AD, SK 50 A = 100, Spännhylsa D1: 20mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 300335 20     |
| GTIN         | 4062406243258 |
| Artikelklass | 32A           |

**Beskrivning****Utförande:**

Med Balluff/RFID-chip-hål.

Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivning**

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Spännhylsa D <sub>1</sub>          | 20 mm                      |
| Reservspännskruv nr 309900         | 20                         |
| Utvändig-Ø D                       | 52 mm                      |
| utkragningslängd A-mått            | 100 mm                     |
| fäste                              | SK 50 A = 100              |
| Norm                               | DIN 6359                   |
| Hållare norm                       | ISO 7388-1                 |
| Form                               | AD                         |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm        |
| Bearbetningsstrategi | HPC           |
| Produktslag          | Weldonhållare |

---

## Tillbehör

|   |           |
|---|-----------|
| Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 20 mm | 309900 20 |
|---|-----------|