

**Weldonhållare form AD, SK 50 A = 160, Spännhylsa D1: 8mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 300355 8 |
| GTIN | 4062406243272 |
| Artikelklass | 32A |

Beskrivning**Utförande:**

Med Balluff/RFID-chip-hål.

Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Spännhylsa D ₁ | 8 mm |
| utkragningslängd A-mått | 160 mm |
| Utvändig-Ø D | 28 mm |
| Reservspännskruv nr 309900 | 8 |
| fäste | SK 50 A = 160 |
| Norm | DIN 6359 |
| Hållare norm | ISO 7388-1 |
| Form | AD |
| Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm |

| | |
|----------------------|---------------|
| Bearbetningsstrategi | HPC |
| Produktslag | Weldonhållare |

Tillbehör

| | |
|--|----------|
| Reservspännskruv för chuck spänndiameter D1 8 mm | 309900 8 |
|--|----------|