

**Garant****Ändfräsdorn med kylkanalhål, PSC 50 kort, Dorndiameter d1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308544 16
GTIN	4062406243821
Artikelklass	31C

**Beskrivning****Utförande:**

- Med RFID/balluff-spånhål.
- Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
- Funktionsytor på PSC:s inre kontur bearbetas.

**Användningsdata:**

För fastspänning av ändplanfräsar och fräshuvuden med krysspår.

**leveransinnehåll:**

Inklusive låsskruv.

**Specialtillbehör:**

Specialnyckel nr 309840; fräsåtdragningsskruv nr 309860.

Kylvattenrör och hylsnyckel nr 309885; 309893.

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	35 mm
Dorndiameter d <sub>1</sub>	16 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	16
Utvändig-Ø D	38 mm
passande specialnyckel nr 309840	16
Spännhylsa D <sub>1</sub>	16 mm

fäste	PSC 50 kort
Hållare norm	ISO 26623-1
Kylkanalborrhål	förslutningsbar
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 6 µm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn

---

## Tillbehör

Specialnyckel för dorn-Ø 16 mm	309840 16
--------------------------------	-----------