

**Garant****eco-avstickhållare axiell, höger, PSC 63, för Bladhöjd H: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	318907 32
GTIN	2050002039544
Artikelklass	36D

**Beskrivning****Användningsdata:**

För fastsättning av stickstål med kylvätskeöverföring från alla vanliga tillverkare. Överföringshål som inte behövs kan slutas till med de skruvar som ingår i leveransen. Inklusive kulsprutmunstycke.

För användning i fleroperationsmaskiner

**OBS!:**

PSC-spännbult på förfrågan.

**Teknisk beskrivning**

för Bladhöjd H	32 mm
Utvändig-Ø D	96 mm
Spetscentrumförskjutning f	32,5 mm
utkragningenslängd A-mått	160 mm
fäste	PSC 63
Hållare norm	ISO 26623-2
Invändig	ja
Produktslag	Avstickhållare

