

## HEDI

### Kabeltrumma G7 med släpring för F, B, PL och CZ, Typ: SR



#### Beställningsdata

Ordernummer	081112 SR
GTIN	4003644022571
Artikelklass	08B

#### Beskrivning

##### Utförande:

Med stickuttag för **länderna F, B, PL och CZ**.

SR-utförandena med släpring förhindrar knutar på ledningarna. Tack vare de dubbelt dragna släpringkontakterna blir då ett enkelt och säkert arbete möjligt.

##### Funktion:

IP44: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

#### Teknisk beskrivning

IP-skyddsklass	IP 44
Passar för länderna	Frankrike
nätspänning	250 V
kabellängd	40 m
slagtålig och stänkskyddad	Kategori 2 (K2) enligt BGI
Kabelfärg	orange

material kabel	Pansarkabel
Kabelklass	H07BQ-F
kabelkonstruktion	3G1,5
Antal uttag	4
Material hus	Helt av plast
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Kabeltrumma