



Ändfräsdorn Form A, SK 40 kort, Dorndiameter d1: 40mm



Beställningsdata

Ordernummer	301017 40
GTIN	4062406251901
Artikelklass	32A

Beskrivning

Utförande:

- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Kort utförande.
- Förstorad kraganliggningsyta.
- Med RFID/balluff-spånhål.

Alla skaft blästrade med finglaspärlor.

leveransinnehåll:

Inklusive låsskruv.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, specialnyckel nr 309840. Fräsåtdragningsskruvar nr 309860; 309861.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	88 mm
Dorndiameter d ₁	40 mm
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	40
utkragningsslängd A-mått	50 mm
Frässpindellängd L ₄	27 mm
passande specialnyckel nr 309840	40

Spännhylsa D ₁	40 mm
fäste	SK 40 kort
Norm	DIN 6357
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn