

**Ändfräsdorn Form A, SK 40 A = 100, Dorndiameter d<sub>1</sub>: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	301027 16
GTIN	4062406251918
Artikelklass	32A

**Beskrivning****Utförande:**

- Skaft, tappar och alla viktiga anliggningsytor vid kragen är slipade.
- Kort utförande.
- Förstorad kraganlignängsyta.
- Med RFID/balluff-spånhål.

Alla skaft blästrade med finglaspärlor.

**leveransinnehåll:**

Inklusive låsskruv.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, specialnyckel nr 309840. Fräsåtdragningsskruvar nr 309860; 309861.

**Teknisk beskrivning**

Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861	16
Frässpindellängd L <sub>4</sub>	17 mm
Dorndiameter d <sub>1</sub>	16 mm
passande specialnyckel nr 309840	16
utkragningenslängd A-mått	100 mm
Utvändig-Ø D	38 mm

Spännhylsa D <sub>1</sub>	16 mm
fäste	SK 40 A = 100
Norm	DIN 6357
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 5 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Ändfräsdorn