

Garant**Finspindelsats Ø 39,9 – 100,1 mm, Anslutning: ER25****Beställningsdata**

Ordernummer	237502 ER25
GTIN	4045197808516
Artikelklass	21F

Beskrivning**Utförande:**

För Ø-område 39,9 - 100,1 mm. **Modulärt finspindelverktyg ER, kan anpassas direkt till en ER25-hylschuck.** Levereras i ABS-plastlåda

- **Inställningsnoggrannhet 0,01 mm per delstreck. Inställningsnoggrannhet 0,002 mm i Ø via Nonie.**
- **Balanserad i 0-läge utan verktyg vid Q2,5 / 6000 min⁻¹.**
- **Varvtal max. 10000 min⁻¹.**
- **Kylning med hjälp av kylmedelsdysa, optimalt kylmedelstryck 10 – 20 bar, minimum 5 bar.**
- **Regeln kan klämmas fast radiellt.**

leveransinnehåll:

1 precisionsborrenhet: ER25

vardera 1 skärhållare: nr 237517 strl. 1 för Ø 39,9 – 57 mm

nr. 237517 strl. 2 för Ø 57 – 100,1 mm

1 brygga: nr. 237518 strl. 1 för Ø 70,1 – 100,1 mm

1 flaggnyckel: nr 625920 strl. 8IP

1 insexnyckel: nr 627310 strl. 4

2 cylinderskruvar: nr 237522 strl M5x12

2 underläggsbrickor: nr 237523

2 tallriksfjädrar: nr 237524

Reservdel:

Vändskärsskruv nr 239653 (8IP; 1,28 Nm) för skärhållare nr 237517 stl. 1 och stl. 2.

OBS!:

Lämpligt vändskär **CCGT0602..** (t.ex. nr 237695 / 237696) beställs separat.

Vid ursvarvningscykel observera skärorientering $\pm 20^\circ$!.

Teknisk beskrivning

Anslutning	ER25
Borranvändning	Snedställt borrutlopp
Borranvändning	kräver paketborring
Borranvändning	Kryssborring
Invändig	ja
Produktslag	Spindelverktyg

Tillbehör

Skärhållare Typ 2	237517 2
Underläggsbricka	237523
Tallriksfjäder	237524
Skärhållare Typ 1	237517 1
Brygga Typ 1	237518 1
Skruvdragare för Torx Plus®, med vinggrepp Torx Plus®-profil 8IP	625920 8IP
Cylinderskruv Typ M5X12	237522 M5X12