



## Reduceringshylsa MK-skaft Form A, SK 50 kort, MK invändigt: 3



### Beställningsdata

Ordernummer	301255 3
GTIN	4062406252281
Artikelklass	32A

### Beskrivning

#### Utförande:

Alla skaft blästrade med finglaspärlor.

- **Slipad in- och utvändigt.**
- **Med Balluffchip-hål.**

#### Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Rundgångsnoggrannhet:  $\leq 8 \mu\text{m}$

utkagningslängd A-mått: 65 mm

Utvändig-Ø D: 40 mm

### Teknisk beskrivning

Invändig morsekona	3
utkagningslängd A-mått	65 mm
Utvändig-Ø D	40 mm
fäste	SK 50 kort
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 6,3 vid 15000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	$\leq 8 \mu\text{m}$

Produktlag

Hållaradapter