

Garant**Parallellunderläggssats, magnetisk undersida, bred, Längd: 160mm****Beställningsdata**

Ordernummer	366321 160
GTIN	4062406252311
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:****Noggrannhet:** Höjdtolerans $\pm 0,01$ mm, breddtolerans $\pm 0,02$ mm.**Hårdhet:** 48 HRC.**Fördel:**

- Flexibel användning tack vare inbyggda stavmagneter på undersidan.
- Reducerad ställtid.

Teknisk beskrivning

höjd	25 mm
höjd	37 mm
höjd	42 mm
höjd	45 mm
höjd	47 mm
Bredd	10 mm

antal lister	5 par
Produktslag	Parallellunderlägg

Tillbehör

Parallellunderläggspår, 160×10Undersidan magnetisk höjd 47 mm	366327 47
Parallellunderläggspår, 160×10Undersidan magnetisk höjd 42 mm	366327 42
Parallellunderläggspår, 160×10Undersidan magnetisk höjd 45 mm	366327 45
Parallellunderläggspår, 160×10Undersidan magnetisk höjd 37 mm	366327 37
Parallellunderläggspår, 160×10Undersidan magnetisk höjd 25 mm	366327 25