

Garant GRIDLINE

Lådinsats med verktygshållare, 26×20G, för verktygsskaft: HSK50**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 970708 HSK50 |
| GTIN | 4062406252700 |
| Artikelklass | 9GK |

Beskrivning**Utförande:**

Stomme av stålplåt med verktygshållare av plast.

Användningsdata:

För insättning i utdragslådor.

Lackering:

Antracitgrå RAL 7016 **pulverbelagd (inga specialfärger kan levereras).**

OBS!:

VDI 20-infästningarna passar också till Trumpf stansstämplor.

HSK-katalogstorlekar passar till verktygshållare form A, C. För andra former, se tabell.

Lådornas effektiva yta i G: 26×20

höjd utan verktygshållare: 60 mm

antal verktygshållare: 46

axelavstånd (A): 84 mm

passande till utdragslådor med effektiv bredd i G: 26

passande till utdragslådor med effektivt djup i G: 20

Teknisk beskrivning

| | |
|---|-------|
| antal verktygshållare | 46 |
| axelavstånd (A) | 84 mm |
| passande till utdragslådor med effektivt djup i G | 20 |
| höjd utan verktygshållare | 60 mm |
| passande till utdragslådor med effektiv bredd i G | 26 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Lådornas effektiva yta i G | 26x20 |
| Produktnamnsattribut | 26x20G |
| Produktslag | Utdragslådinsats |

Tillbehör

| | |
|----------------------|--------------|
| Plasthylsa Typ HSK50 | 947390 HSK50 |
|----------------------|--------------|