

Garant GRIDLINE

**Lådinsats med verktygshållare, 26×20G, för verktygsskaft: VDI20****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 970708 VDI20  |
| GTIN         | 4062406252625 |
| Artikelklass | 9GK           |

**Beskrivning****Utförande:**

Stomme av stålplåt med verktygshållare av plast.

**Användningsdata:**

För insättning i utdragslådor.

**Lackering:**

Antracitgrå RAL 7016 **pulverbelagd (inga specialfärger kan levereras).**

**OBS!:**

VDI 20-infästningarna passar också till Trumpf stansstämplor.

HSK-katalogstorlekar passar till verktygshållare form A, C. För andra former, se tabell.

Lådornas effektiva yta i G: 26×20

höjd utan verktygshållare: 60 mm

antal verktygshållare: 77

axelavstånd (A): 69 mm

passande till utdragslådor med effektiv bredd i G: 26

passande till utdragslådor med effektivt djup i G: 20

**Teknisk beskrivning**

|   |       |
|---|-------|
| antal verktygshållare                             | 77    |
| höjd utan verktygshållare                         | 60 mm |
| passande till utdragslådor med effektivt djup i G | 20    |
| passande till utdragslådor med effektiv bredd i G | 26    |
| axelavstånd (A)                                   | 69 mm |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Lådornas effektiva yta i G | 26x20            |
| Produktnamnsattribut       | 26x20G           |
| Produktslag                | Utdragslådinsats |

---

## Tillbehör

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Plasthylsa Typ VDI20 | 947390 VDI20 |
|----------------------|--------------|