

Garant GRIDLINE

**Lådinsats med verktygshållare, 26×20G, för verktygsskaft: C8****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 970708 C8     |
| GTIN         | 4062406252687 |
| Artikelklass | 9GK           |

**Beskrivning****Utförande:**

Stomme av stålplåt med verktygshållare av plast.

**Användningsdata:**

För insättning i utdragslådor.

**Lackering:**

Antracitgrå RAL 7016 **pulverbelagd (inga specialfärger kan levereras).**

**OBS!:**

VDI 20-infästningarna passar också till Trumpf stansstämplor.

HSK-katalogstorlekar passar till verktygshållare form A, C. För andra former, se tabell.

Lådornas effektiva yta i G: 26×20

höjd utan verktygshållare: 60 mm

antal verktygshållare: 23

axelavstånd (A): 120 mm

passande till utdragslådor med effektiv bredd i G: 26

passande till utdragslådor med effektivt djup i G: 20

**Teknisk beskrivning**

|   |        |
|---|--------|
| passande till utdragslådor med effektivt djup i G | 20     |
| axelavstånd (A)                                   | 120 mm |
| antal verktygshållare                             | 23     |
| höjd utan verktygshållare                         | 60 mm  |
| passande till utdragslådor med effektiv bredd i G | 26     |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Lådornas effektiva yta i G | 26x20            |
| Produktnamnsattribut       | 26x20G           |
| Produktslag                | Utdragslådinsats |

---

## Tillbehör

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Plasthylsa Typ C8 | 947390 C8 |
|-------------------|-----------|